

# Tester optični v plastični škatli

1980



## Uporaba



## Profili



[./slo/support/warranty.](https://slo.support.warranty)

## Atributi izdelka

- za merjenje koncentracije elektrolitov v akumulatorju v območju od 1,10 do 1,40 Kg/L
- za merjenje območja uporabnosti hladilne tekočine (etilen ali propilen) v območju do -50°C
- za merjenje območja uporabnosti tekočine za vetrobransko steklo v območju do -40°C
- razdelba skale 0,01 Kg/L pri merjenju koncentracije elektrolitov in 5 °C pri merjenju ostalih dveh tekočin

- pakiran v plastični kaseti in SOS vložku, ki omogoča tudi varno shrambo testerja
- priložena kapalka in izvijač za nastavitev kalibracije
- priložena navodila za uporabo

### Pomembno!


- pred in po uporabi je tester potrebno očistiti



621403



315



### Maloprodajno pakiranje

	MB	MC	MA	
621403	197	47	167	385

### Transportno pakiranje

		TB	TC	TA	
621403	1				